



# PULIDOR OXHIDRICO

THE BEST CHOICE




Pulidor de cantos para  
METACRILATO

Consumibles

Electrolito + Metanol



Llama de **2900°C**  
pulido instantaneo!



Solo consume Agua!



# PULIDOR OXHIDRICO

## THE BEST CHOICE

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Modelo OXI95L  
Voltaje de entrada CA 220 V / 110 V  
Max. Salida de gas 95 L / h  
Operación Presión de gas 0.08 ~ 0.13 MPa  
Llama Temperatura > 2600 ° C  
Consumo de agua 0.03 L / h  
Electrolizador Capacidad 1800 ml  
Peso 12 kg  
Tamaño 480 x 280 x 360 (mm)



### Instrucciones de uso:

- 1-Poner en el deposito 1,8 L de electrolito.
- 2-Agregar Etanol en el deposito trasero hasta el nivel indicado.
- 3- Encender el equipo .
- 4-Observar que haya presión de gas en el manómetro.
- 5-Abrir el gas de la pistola y encender con un mechero.

### Importante:

Mantener el nivel de electrolito al máximo **agregando solo agua!**  
Es recomendable renovar el electrolito cada 6 meses.